



Produkt

Ensoklede metalhalogenlamper, der består af en udladningslampe i kvarts, som indeholder højtryksskviksølv og en blanding af metalhalogener, indeholdt i en yderkolbe i hårdglas

Fordele

- Meget god lumenvedligeholdelse og lang levetid sikrer god bevarelse af belysningsstyrken og minimale vedligeholdelsesomkostninger
- God farvegengivelse, som skaber en behagelig stemning med høj visuel komfort
- Meget god farvestabilitet, som sikrer en ensartet farvegengivelse i hele levetiden, selv ved udskiftning af spots

Applications

- Sportsbelysning. Projektørbelysning af bygninger og monumenter samt områdebelysning af f.eks. havne og byggepladser

Funktioner

- Klar rørformet yderkolbe
- Høj belysningseffekt
- Farvepunktet på det sorte lampehus giver en naturlig hvid farvefremtoning
- Vandret brændeposition $\pm 20^\circ$ (HPI-T 1000 W og HPI-T 2000 W/400 V) og $\pm 75^\circ$ (HPI-T 2000 W/220 V) skal overholdes for at minimere farveforskelle mellem lamper med anvendt metalhalogentechnologi

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtryksviksølvlysilder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Generelle oplysninger

Fod E40

Lysteknisk

Farvebetegnelse Kold hvid (CW)

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Pære finish Klar

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Driftsposition
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitets-koordinat X (nom.)	Kromaticitets-koordinat Y (nom.)	Korreleret farve-temperatur (nom.)	Lyseffekt (nomi-nel) (nom.)	Farvegengivel-sesindeks (CRI)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	83 lm/W	57
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	95 lm/W	63
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	101 lm/W	59

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Spænding (nom.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	990 W	130 V
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	1.980 W	130 V
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	1.980 W	232 V

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	Energiforbrug kWh/1000 t.
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	86 mg	1.089 kWh
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	155 mg	2.178 kWh
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	256 mg	2.178 kWh