



Description du produit

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

Avantages

- Haut niveau de sécurité et de confort, sur toute la durée de vie
- Coût de maintenance réduit

Applications

- Éclairage sportif, illumination de bâtiments et de monuments, éclairage de grands espaces, par exemple des ports et des chantiers de construction

Fonctions

- Ampoule extérieure tubulaire transparente
- Technologie 3 bandes exclusive produisant une efficacité lumineuse élevée, aussi bien au début que tout au long de la vie
- Produit une apparence des couleurs blanches naturelle et une bonne stabilité de couleur

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Informations générales

Culot E40

Données techniques de l'éclairage

Désignation de la couleur Blanc froid (CW)

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Position de fonctionnement
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique X	Coordonnée chromatique Y	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	83 lm/W	57
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	95 lm/W	63
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	101 lm/W	59

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Tension (nom.)
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	990 W	130 V
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	1.980 W	130 V
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	1.980 W	232 V

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8711500183736	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	86 mg	1.089 kWh
8711500183767	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	155 mg	2.178 kWh
8711500202352	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	256 mg	2.178 kWh