



## Descrizione del prodotto

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente

### Vantaggi

- Livello elevato di sicurezza e comfort, mantenuto per tutta la durata
- Costi di manutenzione minimi

### Applications

- Illuminazione di impianti sportivi, illuminazione a proiezione per edifici e monumenti, illuminazione di grandi spazi all'aperto, come porti e cantieri

### Caratteristiche

- Bulbo esterno tubolare trasparente
- Esclusiva tecnologia tri-ioduro per un'efficacia luminosa superiore, sia inizialmente che per tutta la lunga durata
- Offre un aspetto naturale del colore bianco e una buona stabilità del colore

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Per l'uso con alimentatore di controllo progettato per lampade al mercurio ad alta pressione
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Versions




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Disegno tecnico



| Product                   | D (max) | O     | L      | C (max) |
|---------------------------|---------|-------|--------|---------|
| HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | 66 mm   | 80 mm | 240 mm | 382 mm  |



| Product                        | D (max)  | O      | L      | C (max) |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 101,5 mm | 120 mm | 267 mm | 430 mm  |
| HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 101,5 mm | 89 mm  | 290 mm | 430 mm  |

### Informazioni generali

Attacco E40

### Dati tecnici di illuminazione

Designazione colore Bianco freddo (CW)

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile No

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina Trasparente

## Informazioni generali

| Order Code | Full Product Name              | Posizione di funzionamento |
|------------|--------------------------------|----------------------------|
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | P                          |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | P75                        |
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | P20                        |

## Dati tecnici di illuminazione

| Order Code | Full Product Name              | Coordinata Y cromaticità (Nom) | Coordinata cromatica Y (Nom) | Temperatura di colore correlata (Nom) | Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | Indice di resa cromatica (CRI) |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 370                            | 380                          | 4300 K                                | 83 lm/W                                 | 57                             |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 375                            | 385                          | 4200 K                                | 95 lm/W                                 | 63                             |
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 387                            | 403                          | 3800 K                                | 101 lm/W                                | 59                             |

## Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name              | Consumo energetico | Tensione (Nom) |
|------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 990 W              | 130 V          |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 1.980 W            | 130 V          |
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 1.980 W            | 232 V          |

## Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name              | Forma lampadina |
|------------|--------------------------------|-----------------|
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | T65             |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | T100            |
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | T100            |

## Approvazione e applicazione

| Order Code | Full Product Name              | Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | Consumo energetico kWh/1000 h |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 18373645   | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 86 mg                            | 1.089 kWh                     |
| 18376745   | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 155 mg                           | 2.178 kWh                     |
| 20235245   | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 256 mg                           | 2.178 kWh                     |