



Produktbeskrivelse

Metallhalogen med klar kolbe

Fordeler

- Høyt sikkerhets- og komfortnivå i hele levetiden
- Minimale vedlikeholdskostnader

Applications

- Sportsbelysning, belysning av bygninger og monumenter, områdebelysning som f.eks på havner eller byggeplasser

Funksjoner

- Gjennomsiktig ytre tube
- Unik trebåndsteknologi som gir høy lyseffekt, både i starten og gjennom hele levetiden
- Gir en god naturlig hvitfarge, og generell god fargegjengivelse

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksøvlamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Generell informasjon

Sokkelbase E40

Teknisk belysning

Fargebetegnelse Kaldhvit (CW)

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Driftsposisjon
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivel-sesindeks (CRI)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	83 lm/W	57
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	95 lm/W	63
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	101 lm/W	59

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Spennning (nom.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	990 W	130 V
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	1 980 W	130 V
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	1 980 W	232 V

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	Energiforbruk kWh/1000 t
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	86 mg	1 089 kWh
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	155 mg	2 178 kWh
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	256 mg	2 178 kWh

