



Opis produktu

HPI-T

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z przezroczystą zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie

Korzyści

- Komfort i bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji
- Minimalne koszty utrzymania

Cechy

- Przezroczysta podłużna zewnętrzna bańka
- Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres eksploatacji dzięki unikalnej trójpasmovej technologii
- Pozwala uzyskać naturalną biel i barwy oświetlanych przedmiotów

Zastosowanie

- Oświetlenie obiektów sportowych, oświetlenie zalewowe budynków i pomników, oświetlenie dużych obszarów, np. portów i placów budowy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu ze statecznikami do wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

HPI-T

Wersje




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Dane techniczne oświetlenia	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Pozycja robocza
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75

Order Code	Full Product Name	Pozycja robocza
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Współrzędna	Współrzędna	Skorelowana	Wskaźnik	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
		Chromatyczności X (Nom)	Chromatyczności Y (Nom)	temperatura barwowa (Nom)	oddawania barw (CRI)	
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 lm/W
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 V	990 W
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V	1 980 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V	1 980 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)
		elektrycznej w kWh/ 1000 h	
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1 089 kWh	86 mg
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2 178 kWh	155 mg

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)
		elektrycznej w kWh/ 1000 h	
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2 178 kWh	256 mg

