



Popis výrobku

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitým stiskem

Výhody

- Umožňuje použít systémy kompaktních svítidel s přesnou optikou pro minimální rozptyl světla
- Dobré barevné podání vytváří příjemnou atmosféru pro vysoký vizuální komfort hráčů a diváků
- Souvislá spektrální distribuce nabízí možnosti pro poloprofesionální stadiony a plošné osvětlení

Applications

- Rekreační sporty a světlometové osvětlení ploch

Vlastnosti

- Koncept dvojitého stisku zajišťuje dlouhou životnost
- Možnost volby typů 1000 W a 2000 W

Versions




LPPR MHN-FC 2000W 2200W



LPPR MHN-FC 1000W

- Přirozený bílý barevný vjem
- Kompaktní světelný zdroj umožňuje použít malé svítidlo
- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm
MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	476 mm

Obecné informace

Patice krytky	Double Ended
Provozní poloha	P5 [Paralelní +/-5D nebo horizontální (HOR)]

Světelně technické

Barevné konstrukce	Bílá (WH)
--------------------	-----------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
--------------------------	------

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	102 lm/W	60
41777500	MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW	382	400	4100 K	105 lm/W	60
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	91 lm/W	65

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Napětí (jmen.)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2 050 W	222 V
41777500	MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW	2 240,0 W	230 V
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1 040,0 W	130 V

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	Spotřeba energie kWh/1000 h
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	105 mg	2 235 kWh
41777500	MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW	103 mg	2 464 kWh
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	74 mg	1 144 kWh