



Popis výrobku

MASTER MHN-FC

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitém stiskem

Výhody

- Umožňuje použít systémy kompaktních svítidel s přesnou optikou pro minimální rozptyl světla
- Dobré barevné podání vytváří příjemnou atmosféru pro vysoký vizuální komfort hráčů a diváků
- Souvislá spektrální distribuce nabízí možnosti pro poloprofesionální stadiony a plošné osvětlení

Vlastnosti

- Koncept dvojitého stisku zajišťuje dlouhou životnost
- Možnost volby typů 1000 W a 2000 W
- Přirozený bílý barevný vjem
- Kompaktní světelný zdroj umožňuje použít malé svítidlo

Aplikace

- Rekreační sporty a světlometové osvětlení ploch

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

MASTER MHN-FC


Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

LPPR MHN-FC 1000W

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm
MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	476 mm

Obecné informace	
Patice krytky	Double Ended
Provozní poloha	P5
Světelně technické	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	60	102 lm/W
41777500	MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW	382	400	4100 K	60	105 lm/W
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	65	91 lm/W

Provozní a elektrické

MASTER MHN-FC

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	222 V	2 050 W
41777500	MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW	230 V	2 240,0 W

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	130 V	1 040,0 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2 235 kWh	105 mg
41777500	MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW	2 464 kWh	103 mg

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1 144 kWh	74 mg

