



Kompakt und langlebig

MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC ist eine Metallhalogendampflampe mit Quarzbrenner und Doppelquetschung. Ihre kompakten Abmessungen erlauben ein kleines Leuchtendesign.

Vorteile

- Erlaubt kompakte Leuchtensysteme mit Präzisionsoptik zur maximalen Streulichtbegrenzung
- Eine hervorragende Farbwiedergabe sorgt für ein angenehmes Umfeld mit hohem Sehkomfort für Spieler und Zuschauer
- Kontinuierliche Spektralverteilung bietet Optionen für semi-professionelle Stadien- und Flächenbeleuchtung

Merkmale

- Doppelquetschung
- Zwei Ausführungen (1000 und 2000 W)
- Natürlicher weißer Farbeindruck
- Hervorragende Farbwiedergabe
- Kompakte Konstruktion

Anwendung

- Für den Einsatz als Flutlicht für Freizeitsportanlagen und Flächen

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


MASTER MHN-FC

Versions



LPPR MHN-FC 1000W

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm

