

MASTER MHN-FC

DMHNF



Kompakt und langlebig

MASTER MHN-FC ist eine Metallhalogendampflampe mit Quarzbrenner und Doppelquetschung. Ihre kompakten Abmessungen erlauben ein kleines Leuchtendesign.

Vorteile

- Erlaubt kompakte Leuchtensysteme mit Präzisionsoptik zur maximalen Streulichtbegrenzung
- Eine hervorragende Farbwiedergabe sorgt für ein angenehmes Umfeld mit hohem Sehkomfort für Spieler und Zuschauer
- Kontinuierliche Spektralverteilung bietet Optionen für semi-professionelle Stadion- und Flächenbeleuchtung

Applications

- Für den Einsatz als Flutlicht für Freizeitsportanlagen und Flächen

Merkmale

- Doppelquetschung
- Zwei Ausführungen (1000 und 2000 W)

Versions




LPPR MHN-FC 2000W 2200W



LPPR MHN-FC 1000W

- Natürlicher weißer Farbeindruck
- Hervorragende Farbwiedergabe
- Kompakte Konstruktion
- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Allgemeine Informationen

Sockel	Double Ended
Betriebsstellung	P5 [Parallel +/-5D oder horizontal (HOR)]

Lichttechnische Daten

Lichtfarbe	Weiß (WH)
------------	-----------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (Nom)	Farbkoordinate Y (nom.)	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)
8718291548195	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	102 lm/W	60
8718291548256	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	91 lm/W	65

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Spannung (Nom)
8718291548195	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2.050 W	222 V
8718291548256	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1.040,0 W	130 V

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (Nom)	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
8718291548195	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	105 mg	2.235 kWh
8718291548256	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	74 mg	1.144 kWh