



Περιγραφή προϊόντος

Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων χαλαζία μικρού μεγέθους, με διπλή σύλληψη

Οφέλη

- Δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζονται μικρά συστήματα φωτιστικών με οπτικά συστήματα ακριβείας για ελάχιστη απώλεια φωτισμού
- Η καλή απόδοση χρωμάτων δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον με υψηλή οπτική άνεση για τους παίκτες και τους θεατές
- Η συνεχής κατανομή του φάσματος προσφέρει επιλογές ημι-επαγγελματικά στάδια και φωτισμό υπαίθριων χώρων

Applications

- Φωτισμός με προβολείς αθλητικών χώρων και χώρων αναψυχής

Χαρακτηριστικά

- Η σχεδίαση με διπλή σύλληψη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής
- Επιλογές τύπων 1.000 W και 2.000 W


Versions



LPPR MHN-FC 1000W

- Χρωματική όψη φυσικού λευκού
- Η πηγή φωτός μικρων διαστάσεων δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης μικρών φωτιστικών
- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	Double Ended
Θέση λειτουργίας	P5 [Παράλληλο +/-5D ή οριζόντιο (HOR)]

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	374
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	366
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4100 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	91 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	65

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	1.040,0 W
Τάση (ονομ.)	130 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
--------------------	----------

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	74 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	1.144 kWh

