



Lámpara

MASTER MHN-FC

Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo con doble terminal.

Beneficios

- Buena reproducción cromática que permite un mayor confort para los participantes como para los espectadores.
- La distribución espectral continua que ofrece una opción semi-profesional para estadios y grandes superficies.

Características

- Doble terminal para una mayor duración.
- Elección entre 1000W y 2000W.
- Apariencia de luz blanca Natural
- Fuente de luz compacta para luminarias más pequeñas.

Aplicaciones

- Áreas recreacionales y deportivas

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

MASTER MHN-FC


Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

LPPR MHN-FC 1000W

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Información general	
Base del casquillo	Double Ended
Posición de funcionamiento	P5
Datos técnicos de la luz	
Designación de color	Blanco (WH)
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromacidad (Nom)	Coordenada Y de cromacidad (Nom)	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia luminica (nominal) (nom.)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	60	102 lm/W
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	65	91 lm/W

Operativos y eléctricos

MASTER MHN-FC

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	222 V	2.050 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	130 V	1.040,0 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2.235 kWh	105 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1.144 kWh	74 mg

