



Termékleírás

Két végén fejtelt, kompakt, kvarc kisülőcsöves fémhalogén fényforrás

Előnyök

- Lehetővé teszi a precíziós optikával ellátott lámpatestek használatát a célzott világítás érdekében.
- A jó színvisszaadás kellemes környezetet teremt magas vizuális komforttal a játékosok és a nézők számára.
- Folytonos spektrális eloszlása miatt félprofesszionális sportcsarnokok megvilágítására és térvilágításra is alkalmazható.

Applications

- Szabadidős sportlétesítmények és területek fényárvilágítása

Szolgáltatások

- A kettős befogásnak köszönhetően hosszabb élettartammal rendelkezik
- 1000 W-os vagy 2000 W-os változatban

Versions




LPPR MHN-FC 2000W 2200W



LPPR MHN-FC 1000W

- természetes fehér szín
- A kompakt fényforrás lehetővé teszi a kisméretű lámpatestek használatát
- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	Double Ended
Működési helyzet	P5 [Párhuzamos +/-5D vagy vízszintes(HOR)]

Technikai adatok

Színmegjelölés	Fehér (WH)
----------------	------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
------------------------	----------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	102 lm/W	60
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	91 lm/W	65

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Feszültség (névleges)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2 050 W	222 V
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1 040,0 W	130 V

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Higanytartalom (Hg) (névleges)	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	105 mg	2 235 kWh
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	74 mg	1 144 kWh

