



Productomschrijving

Compacte dubbelkneeps kwarts-metaalhalogeenlampen.

Voordelen

- Maakt compacte armatuursystemen mogelijk met precisieoptieken voor minimale lichtverspilling
- Goede kleurweergave voor een aangename sfeer en een hoog visueel comfort voor spelers en toeschouwers
- De continue spectrale verdeling biedt opties voor semiprofessionele stadion- en terreinverlichting

Applications

- Schijnwerperverlichting voor sport en terreinen

Kenmerken

- Dubbelkneeps concept resulteert in langere levensduur
- Keuze uit uitvoeringen van 1000 W en 2000 W


Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

- Natuurlijk witte kleurindruk
- Compacte lichtbron maakt klein armatuurontwerp mogelijk
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Algemene informatie

Lampvoet	Double Ended
Gebruiksstand	P5 [Parallel $\pm 5^\circ$ of horizontaal (HOR)]

Gegevens lichttechniek

Kleuraanduiding	Wit (WH)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	380
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	419
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	102 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	60

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	2.050 W
Spanning (nom.)	222 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
---------------	--------

Keurmerken en classificaties

Kwikhoud (Hg) (nom.)	105 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2.235 kWh