



Product Description

Compact quartz metal halide lamps with double pinch

Benefícios

- Permite sistemas de luminárias compactos com óptica de precisão para dispersão mínima da luz
- A boa composição de cores cria um ambiente agradável com elevado conforto visual para jogadores e espectadores
- A distribuição espectral contínua proporciona opções para estádios semi-profissionais e iluminação de áreas

Applications

- Iluminação de desportos recreativos e de áreas

Características

- O conceito de "double pinch" proporciona uma longa vida útil
- Opção de tipos de 1000 W e 2000 W

Versions




LPPR MHN-FC 2000W 2200W



LPPR MHN-FC 1000W

- Aspecto cromático branco natural
- A fonte de luz compacta permite o design de pequenas luminárias
- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Informações gerais

Casquilho	Double Ended
Posição de funcionamento	P5 [Paralelo +/-5D ou horizontal (HOR)]

Caraterísticas técnicas da luz

Designação da cor	Branco (WH)
-------------------	-------------

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
-----------------------	--------------

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	102 lm/W	60
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	91 lm/W	65

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Tensão (Nom.)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2.050 W	222 V
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1.040,0 W	130 V

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	Consumo de energia kWh/1000 h
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	105 mg	2.235 kWh
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	74 mg	1.144 kWh

