



Descrierea produsului

Surse compacte cu halogenuri metalice, din cuarț cu sistem de prindere dublă

Beneficii

- Permit sisteme de iluminat compacte și foarte eficiente cu un grad înalt de precizie optică pentru un control mai bun asupra fluxului luminos și un volum minim de disipări de lumină
- Redarea foarte bună a culorilor creează o ambianță plăcută și un confort vizual ridicat, atât pentru jucători cât și pentru spectatori
- Distribuția spectrală continuă este ideală pentru stadioane (semi-) profesionale cu transmisii televizate regulate

Applications

- Iluminatul arenelor sportive și iluminatul de proiectare

Caracteristici

- Conceptul de prindere dublă asigură o durată de funcționare mai îndelungată
- Disponibilă în variante de 1000W și 2000W

Versions




LPPR MHN-FC 2000W 2200W



LPPR MHN-FC 1000W

- Aspect de lumină naturală
- Sursă de iluminat compactă permite instalarea în corpuri de iluminat de dimensiuni mici
- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	Double Ended
Poziție de funcționare	P5 [Paralel +/- 5D sau Orizontal (HOR)]

Date tehnice lumină

Denumirea culorii	Alb (WH)
-------------------	----------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
-------------	-------------

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	102 lm/W	60
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	91 lm/W	65

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Tensiune (nom.)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2.050 W	222 V
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1.040,0 W	130 V

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	Consum de energie kWh/1000 h
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	105 mg	2.235 kWh
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	74 mg	1.144 kWh

