



Опис виробу

Компактні кварцові метало-галогенні лампи з подвійним затискачем

Переваги

- Дає змогу об'єднати компактні системи світильників із точною оптикою для мінімального розсіювання світла
- Гарна кольоропередача забезпечує приємну атмосферу надзвичайного візуального комфорту для гравців і глядачів
- Постійний спектральний розподіл забезпечує різні варіанти підсвічування напівпрофесійних стадіонів і освітлення ділянок

Applications

- Заливаюче освітлення для спортивних об'єктів і місць відпочинку

Характеристики

- Конструкція з двома затискачами для довгого терміну експлуатації
- Два значення потужності: 1000 та 2000 Вт

Версії




LPPR MHN-FC 2000W 2200W



LPPR MHN-FC 1000W

- Відображення природного білого кольору
- Компактне джерело світла дає змогу зменшити розміри світильника
- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Укрась малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Розміри



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	Double Ended
Робоче положення	P5 [Паралельне +/-5 градусів або горизонтальне (HOR)]

Світлотехнічні

Позначення кольору	Білий (WH)
--------------------	------------

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
---------------	----------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Координата хроматичності X (номінальна)	Координата хроматичності Y (номінальна)	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	102 lm/W	60
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	91 lm/W	65

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Напруга (ном.)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2 050 W	222 V
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1 040,0 W	130 V

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Вміст ртуті (ном.)	Споживання енергії кВт/1000 год
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	105 mg	2 235 kWh
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	74 mg	1 144 kWh

