



Produkt

Kompakte udladningslamper med højt lysudbytte

Fordele

- Højt lysudbytte begrænser antallet af påkrævede belysningsarmaturer, hvilket både minimerer anskaffelses- og driftsudgifterne
- Den gode farvegengivelse skaber en hyggelig stemning med høj visuel komfort for både spillere og tilskuere
- En kontinuerlig spektral effektfordeling er velegnet til professionelle stadier med regelmæssig fjernsynsdækning
- En farvegengivelse på $R_{a} \geq 80$ (MHN-LA 1000 W/842 og MHN-LA 2000 W/842) gør lampen mere velegnet til halvprofessionelle stadier uden regelmæssig fjernsynsdækning. En farvegengivelse på $R_{a} \geq 90$ (MHN-LA 1000 W/956 og MHN-LA 2000 W/956) gør lampen mere velegnet til professionelle stadier med regelmæssig fjernsynsdækning.
- Unik tætningskonstruktion med dobbeltpinch giver mulighed for kold drift af yderpinchene, hvilket sikrer en lang levetid og minimale vedligeholdelsesomkostninger

Applications

- Professionel og halvprofessionel sportsbelysning og projektorbelysning


Funktioner

- Giver mulighed for at designe mere kompakte armatursystemer med præcisionsoptik, som giver et højt lysudbytte for systemet, god lysstrålestyring og minimalt lystab
- Farvepunktet på det sorte lampehus giver en naturlig hvid farvefremtoning
- En farvetemperatur, der svarer til dagslys, letter overgangen fra dagslys til kunstig belysning
- Vandret brændeposition $\pm 5^\circ$
- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



Målskitse



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Generelle oplysninger

Fod	X528
Driftsposition	P5 [Parallel +/-5D eller horisontal (HOR)]

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	TD40

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvebetegnelse	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nomi-nel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	Kold hvid (CW)	370	370	4200 K	104 lm/W	72
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	Dagslys	330	339	5600 K	93 lm/W	82
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	Dagslys	337	331	5600 K	86,0 lm/W	80
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	Kold hvid (CW)	366	370	4200 K	92,00 lm/W	70

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Spænding (nom.)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2.050 W	235 V
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2.050 W	225 V
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1.040,0 W	125 V
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1.040,0 W	125 V

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	Energiforbrug kWh/1000 t.
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	194 mg	2.244 kWh
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	140 mg	2.244 kWh
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	95 mg	1.144 kWh
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	112 mg	1.144 kWh