



Produkt

MASTER MHN-LA

Kompakte udladningslamper med højt lysudbytte

Fordele

- Højt lysudbytte begrænser antallet af påkrævede belysningsarmaturer, hvilket både minimerer anskaffelses- og driftsudgifterne
- Den gode farvegengivelse skaber en hyggelig stemning med høj visuel komfort for både spillere og tilskuere
- En kontinuerlig spektral effektfordeling er velegnet til professionelle stadier med regelmæssig fjernsynsdækning
- En farvegengivelse på $R_a \geq 80$ (MHN-LA 1000 W/842 og MHN-LA 2000 W/842) gør lampen mere velegnet til halvprofessionelle stadier uden regelmæssig fjernsynsdækning. En farvegengivelse på $R_a \geq 90$ (MHN-LA 1000 W/956 og MHN-LA 2000 W/956) gør lampen mere velegnet til professionelle stadier med regelmæssig fjernsynsdækning.
- Unik tætningskonstruktion med dobbeltpinch giver mulighed for kold drift af yderpinchene, hvilket sikrer en lang levetid og minimale vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Giver mulighed for at designe mere kompakte armatursystemer med præcisionsoptik, som giver et højt lysudbytte for systemet, god lysstrålestyring og minimalt lystab
- Farvepunktet på det sorte lampehus giver en naturlig hvid farvefremtoning
- En farvetemperatur, der svarer til dagslys, letter overgangen fra dagslys til kunstig belysning
- Vandret brændeposition $\pm 5^\circ$

Anvendelsesområder

- Professionel og halvprofessionel sportsbelysning og projektorbelysning

MASTER MHN-LA

Advarsler og sikkerhed


- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



LPPR MHN-LA 2000W

Målskitse



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Generelle oplysninger

Fod X528

Driftsposition P5

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Pære finish Klar

Lyskildeform TD40

Lysteknisk

MASTER MHN-LA

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X	Kromaticitetskoordinat Y	Farvebetegnelse	Korreleret farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	Lyseffekt
		(nom.)	(nom.)		(nom.)	(CRI)	(nominel)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	370	370	Kold hvid (CW)	4200 K	72	104 lm/W
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	330	339	Dagslys	5600 K	82	93 lm/W
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	337	331	Dagslys	5600 K	80	86,0 lm/W
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	366	370	Kold hvid (CW)	4200 K	70	92,00 lm/W

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	235 V	2.050 W	928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	125 V	1.040,0 W
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	225 V	2.050 W	928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	125 V	1.040,0 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/	Indhold af	Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/	Indhold af
		1000 t.	kviksølv (Hg) (nom.)			1000 t.	kviksølv (Hg) (nom.)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2.244 kWh	194 mg	928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1.144 kWh	95 mg
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2.244 kWh	140 mg	928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1.144 kWh	112 mg

