



Περιγραφή προϊόντος

Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων χαλαζία μικρού μεγέθους, με διπλή σύλληψη

Οφέλη

- Δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζονται μικρά και αποδοτικά συστήματα φωτιστικών με οπτικά συστήματα ακριβείας για καλό έλεγχο και ελάχιστη απώλεια φωτισμού
- Η καλή απόδοση χρωμάτων δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον με υψηλή οπτική άνεση για τους παίκτες και τους θεατές
- Η συνεχής κατανομή του φάσματος προσφέρει επιλογές για ημι-επαγγελματικά στάδια και για επαγγελματικά στάδια με τακτική κάλυψη

Applications

- Επαγγελματικός και ημι-επαγγελματικός φωτισμός αθλητικών χώρων αι φωτισμός με προβολείς

Χαρακτηριστικά

- Πηγή μικρών διαστάσεων (μεγάλο τόξο) με υψηλή απόδοση φωτεινότητας
- Η σχεδίαση με διπλή σύλληψη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής

Versions




LPPR MHN-LA 2000W



LPPR MHN-LA 1000W

- Χρωματική όψη φυσικού λευκού, υψηλή απόδοση χρωμάτων και καλή σταθερότητα χρωμάτων
- Η θερμοκρασία χρώματος φωτός ημέρας διευκολύνει τη μετάβαση από το φως ημέρας στον τεχνητό φωτισμό
- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	X528
Θέση λειτουργίας	P5 [Παράλληλο +/-5D ή οριζόντιο (HOR)]

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	TD40

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Ανάθεση χρωμάτων	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	Ψυχρό λευκό (CW)	370	370	4200 K	104 lm/W	72
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	Φως ημέρας	330	339	5600 K	93 lm/W	82
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	Φως ημέρας	337	331	5600 K	86,0 lm/W	80
20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	Ψυχρό λευκό (CW)	366	370	4200 K	92,00 lm/W	70

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Τάση (ονομ.)
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2.050 W	235 V
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2.050 W	225 V
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1.040,0 W	125 V
20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1.040,0 W	125 V

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	194 mg	2.244 kWh
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	140 mg	2.244 kWh
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	95 mg	1.144 kWh
20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	112 mg	1.144 kWh

