



Περιγραφή προϊόντος

MASTER MHN-LA

Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων χαλαζία μικρού μεγέθους, με διπλή σύλληψη

Οφέλη

- Δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζονται μικρά και αποδοτικά συστήματα φωτιστικών με οπτικά συστήματα ακριβείας για καλό έλεγχο και ελάχιστη απώλεια φωτισμού
- Η καλή απόδοση χρωμάτων δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον με υψηλή οπτική άνεση για τους παίκτες και τους θεατές
- Η συνεχής κατανομή του φάσματος προσφέρει επιλογές για ημι-επαγγελματικά στάδια και για επαγγελματικά στάδια με τακτική κάλυψη

Χαρακτηριστικά

- Πηγή μικρών διαστάσεων (μεγάλο τόξο) με υψηλή απόδοση φωτεινότητας
- Η σχεδίαση με διπλή σύλληψη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χρωματική όψη φυσικού λευκού, υψηλή απόδοση χρωμάτων και καλή σταθερότητα χρωμάτων
- Η θερμοκρασία χρώματος φωτός ημέρας διευκολύνει τη μετάβαση από το φως ημέρας στον τεχνητό φωτισμό

Εφαρμογή


- Επαγγελματικός και ημι-επαγγελματικός φωτισμός αθλητικών χώρων και φωτισμός με προβολείς

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

MASTER MHN-LA

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	X528
Θέση λειτουργίας	P5
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληµα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήµα λαμπτήρα	TD40

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	370	370	Ψυχρό λευκό (CW)	4200 K	72	104 lm/W
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	330	339	Φως ημέρας	5600 K	82	93 lm/W
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	337	331	Φως ημέρας	5600 K	80	86,0 lm/W
20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	366	370	Ψυχρό λευκό (CW)	4200 K	70	92,00 lm/W

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας	Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	235 V	2.050 W	20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	125 V	1.040,0 W
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	225 V	2.050 W	20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	125 V	1.040,0 W

Έγκριση και Εφαρμογή

MASTER MHN-LA

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα	
		Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2.244 kWh	194 mg
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2.244 kWh	140 mg

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα	
		Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1.144 kWh	95 mg
20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1.144 kWh	112 mg

