



Tuotekuvaus

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)

Hyödyt

- Mahdollistaa pienikokoiset ja tehokkaat valaisinjärjestelmät, tarkat optiikat ja hyvän valonhallinnan minimoiden häiriövalon
- Hyvä värintoisto luo miellyttävän ympäristön ja hyvän näkömukavuuden sekä urheilijoille että yleisölle
- Jatkuva spektri on ihanteellinen puoliammattimaisille stadioneille, joilla on säännöllisesti televisiolähetyksiä

Applications

- Ammatti- ja puoliammattimaisen tason urheilupaikkavalaistus, valonheittinasennukset

Ominaisuudet

- Pienikokoinen (pitkäkaari) purkausputki ja hyvä valotehokkuus
- Kaksoisläpivienti kannassa antaa pitkän polttoajan

Versions




LPPR MHN-LA 2000W



LPPR MHN-LA 1000W

- Luonnollinen valkoinen valo, hyvä värintoisto ja stabiili väri
- Päivänvalon värilämpötila helpottaa siirtymistä päivänvalosta keinovaloon
- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	X528
Käyttöasento	P5 [Rinnakkainen +/-5D tai vaakasuuntainen (HOR)]

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	TD40

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värinimike	Kromaattisuus-koordinaatti X (nim.)	Kromaattisuus-koordinaatti Y (nim.)	Värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	Cool White (CW)	370	370	4200 K	104 lm/W	72
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	Daylight	330	339	5600 K	93 lm/W	82
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	Daylight	337	331	5600 K	86,0 lm/W	80
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	Cool White (CW)	366	370	4200 K	92,00 lm/W	70

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Jännite (nim.)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2 050 W	235 V
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2 050 W	225 V
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1 040,0 W	125 V
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1 040,0 W	125 V

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	Energiankulutus kWh/1 000 h
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	194 mg	2 244 kWh
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	140 mg	2 244 kWh
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	95 mg	1 144 kWh
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	112 mg	1 144 kWh

