



Tuotekuvaus

MASTER MHN-LA

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)

Hyödyt

- Mahdollistaa pienikokoiset ja tehokkaat valaisinjärjestelmät, tarkat optiikat ja hyvän valonhallinnan minimoiden häiriövalon
- Hyvä värintoisto luo miellyttävän ympäristön ja hyvän näkömukavuuden sekä urheilijoille että yleisölle
- Jatkuva spektri on ihanteellinen puoliammattimaisille stadioneille, joilla on säännöllisesti televisiolähetysä

Ominaisuudet

- Pienikokoinen (pitkäkaari) purkausputki ja hyvä valotehokkuus
- Kaksoisläpivienti kannassa antaa pitkän polttoajan
- Luonnollinen valkoinen valo, hyvä värintoisto ja stabiili väri
- Päivänvalon värilämpötila helpottaa siirtymistä päivänvalosta keinovaloon

Käyttökohteet


- Ammatti- ja puoliammattimaisen tason urheilupaikkavalistus, valonheittinasennukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTER MHN-LA

Mittapiirros



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	X528
Käyttöasento	P5

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	TD40

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimike (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	370	370	Cool White (CW)	4200 K	72	104 lm/W
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	330	339	Daylight	5600 K	82	93 lm/W
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	337	331	Daylight	5600 K	80	86,0 lm/W
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	366	370	Cool White (CW)	4200 K	70	92,00 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	235 V	2 050 W
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	225 V	2 050 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	125 V	1 040,0 W
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	125 V	1 040,0 W

Merkinnät ja luokitukset

MASTER MHN-LA

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2 244 kWh	194 mg
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2 244 kWh	140 mg

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1 144 kWh	95 mg
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1 144 kWh	112 mg

