



Beschrijving:

Compacte langere boog ontladingslampen met hoog lichtrendement.

Voordelen

- Hoog rendement beperkt het aantal vereiste armaturen, en houdt de investerings- en bedrijfskosten minimaal
- Goede kleurweergave creëert een aangename lichtomgeving met hoog visueel comfort voor spelers en toeschouwers
- Continue spectrale energieverdeling
- Kleurweergave $R_{a} \geq 80$ (MHN-LA 1000W/842 en MHN-LA 2000W/842) maakt deze lampen geschikt voor semi-professionele stadions. Kleurweergave $R_{a} \geq 90$ (MHN-LA 1000W/956 and MHN-LA 2000W/956) maakt deze lampen geschikt voor professionele stadions.
- Unieke tweekneepsconstructie voor soepele werking van de buitenafdichting, garandeert een lange levensduur en minimale onderhoudskosten
- Daglichtkleurtemperatuur voor naadloze overgang van daglicht naar kunstlicht
- Horizontale brandstand $\pm 5^\circ$
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Applications

- Verlichting van professionele en semi-professionele sportaccommodaties en floodlighting

Kenmerken

- Voor het ontwerp van compactere lichtsystemen met precisieoptiek voor een optimale efficiëntie, een goede bundelcontrole en minder lichtverlies
- Ideaal kleurpunt voor een natuurlijk witte kleur weergave

Versions




LPPR MHN-LA 2000W



LPPR MHN-LA 1000W

Maatschets



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Algemene informatie

Lampvoet	X528
Gebruiksstand	P5 [Parallel $\pm 5^\circ$ of horizontaal (HOR)]

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	TD40

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleuraanduiding	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)
8718291548201	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	Koel wit (CW)	370	370	4200 K	104 lm/W	72
8718291548225	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	Daglicht	330	339	5600 K	93 lm/W	82
8718291548232	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	Koel wit (CW)	366	370	4200 K	92,00 lm/W	70

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Spanning (nom.)
8718291548201	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2.050 W	235 V
8718291548225	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2.050 W	225 V
8718291548232	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1.040,0 W	125 V

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Kwikhoud (Hg) (nom.)	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8718291548201	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	194 mg	2.244 kWh
8718291548225	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	140 mg	2.244 kWh
8718291548232	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	112 mg	1.144 kWh