



Lampe

Kompakt utladningslampe med høyt lysutbytte

Fordeler

- Høy effektivitet reduserer antall armaturer, som reduserer både investerings- og drifts-kostnader
- God fargegjengivelse skaper hyggelige omgivelser med høy visuell komfort spillere og tilskuere
- Kontinuerlig fordeling av effekt over hele spekteret er ideell for profesjonelle stadion med jevnlig TV-opptak
- Fargegjengivelse på $R_{a} = 80$ (MHN-LA 1000 W/842 og MHN-LA 2000 W/842) gjør lampene mer egnet for halv-profesjonelle stadioner uten jevnlig TV-opptak
- Fargegjengivelse på $R_{a} = 90$ (MHN-LA 1000 W/956 og MHN-LA 2000 W/956) gjør lampene mer egnet for profesjonelle stadioner med jevnlig TV-opptak.
- Unik dobbelt-klemme låse konstruksjon tillater kjølig drift av ytre klemmer, som sikrer lang levetid og minimale vedlikeholdskostnader
- Dagslys fargetemperatur letter overgangen fra dagslys til kunstig belysning
- Horisontal brennstilling $\pm 5^\circ$
- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Applications

- Profesjonell og halvprofesjonell sportsbelysning og flombelysning


Funksjoner

- Gir mulighet for å designe mer kompakte armatursystemer med presisjonsoptikk for høy systemeffektivitet, god strålekontroll og minimalt strølys
- Lampelysets fargepunkt på det geometriske senter med "det sorte legemet", gir en naturlig hvit opplevelse

Versions



Målskisse



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	X528
Driftsposisjon	P5 [Parallell +/-5D eller horisontal (HOR)]

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	TD40

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargebetegnelse	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengjengelsesindeks (CRI)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	Kaldhvit (CW)	370	370	4200 K	104 lm/W	72
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	Dagslys	330	339	5600 K	93 lm/W	82
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	Dagslys	337	331	5600 K	86,0 lm/W	80
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	Kaldhvit (CW)	366	370	4200 K	92,00 lm/W	70

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Spenning (nom.)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2 050 W	235 V
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2 050 W	225 V
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1 040,0 W	125 V
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1 040,0 W	125 V

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	Energiforbruk kWh/1000 t
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	194 mg	2 244 kWh
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	140 mg	2 244 kWh
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	95 mg	1 144 kWh
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	112 mg	1 144 kWh