



Produktbeskrivning

MASTER MHN-LA

Kompakta kvartsmetallhalogenlampor med dubbel fattning

Fördelar

- Tillåter kompakta och effektiva armatursystem med precisionsoptik för bra styrning av strålen och minimalt spilljus
- Bra färgåtergivning skapar en behaglig stämning med stor visuell komfort för spelare och åskådare
- Kontinuerlig spektralfördelning ger alternativ för halvprofessionella och professionella idrottsanläggningar med regelbundna TV-sändningar

Funktioner

- Kompakt källa (lång ljusbåge) med högt ljusutbyte
- Dubbel fattning ger lång livslängd
- Naturligt vit färgupplevelse, hög färgåtergivning och bra färgstabilitet
- Färgtemperatur som dagsljus underlättar övergången från dagsljus till konstgjord belysning

Användning

- Professionell och halvprofessionell sport- och strålkastarbelysning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutet armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


MASTER MHN-LA

Versions



LPPR MHN-LA 2000W

Måttskiss



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Allmän information	
Socket	X528
Driftposition	P5
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	TD40

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Korrelerad färgtemperatur		Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
				Färgbeteckning	(Nom)		
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	370	370	Kallvit (CW)	4200 K	72	104 lm/W
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	330	339	Dagsljus	5600 K	82	93 lm/W
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	337	331	Dagsljus	5600 K	80	86,0 lm/W

MASTER MHN-LA

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat		Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte	
		(nom)	(nom)	Färgbeteckning	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(märkvärde) (nom)
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	366	370	Kallvit (CW)	4200 K	70	92,00 lm/W

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	235 V	2 050 W	928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	125 V	1 040,0 W
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	225 V	2 050 W	928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	125 V	1 040,0 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2 244 kWh	194 mg	928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1 144 kWh	95 mg
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2 244 kWh	140 mg	928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1 144 kWh	112 mg

