



Опис виробу

Компактні кварцові метало-галогенні лампи з подвійним затискачем

Переваги

- Дає змогу об'єднати компактні й ефективні системи освітлювачів із точною оптикою для гарного керування променем і мінімального розсіювання світла
- Гарна кольоропередача забезпечує приємну атмосферу надзвичайного візуального комфорту для гравців і глядачів
- Постійний спектральний розподіл забезпечує різні варіанти освітлення напівпрофесійних і професійних стадіонів із регулярним телевізійним покриттям

Applications

- Професійне та напівпрофесійне освітлення спортивних об'єктів і заливаюче освітлення

Характеристики

- Компактне джерело світла з високою світловіддачею (з довгою дугою)
- Конструкція з двома затискачами для довгого терміну експлуатації

Версії




LPPR MHN-LA 2000W



LPPR MHN-LA 1000W

- Природне відображення та висока стабільність білого кольору, відмінна кольоропередача
- Колірна температура денного світла спрощує перехід із природного на штучне освітлення
- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Укрась малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Розміри



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	X528
Робоче положення	P5 [Паралельне +/-5 градусів або горизонтальне (HOR)]

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	TD40

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Позначення кольору	Координата хроматичності X (номінальна)	Координата хроматичності Y (номінальна)	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	Холодний білий (CW)	370	370	4200 K	104 lm/W	72
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	Денне світло	330	339	5600 K	93 lm/W	82
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	Денне світло	337	331	5600 K	86,0 lm/W	80
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	Холодний білий (CW)	366	370	4200 K	92,00 lm/W	70

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Напруга (ном.)
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2 050 W	235 V
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2 050 W	225 V
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1 040,0 W	125 V
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1 040,0 W	125 V

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Вміст ртуті (ном.)	Споживання енергії кВт/1000 год
928071305130	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	194 mg	2 244 kWh
928072505130	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	140 mg	2 244 kWh
928072205130	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	95 mg	1 144 kWh
928073005130	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	112 mg	1 144 kWh

