



Popis výrobku

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitém stiskem

Výhody

- Umožňuje použít kompaktní a velmi účinné systémy svítidel s vysoce přesnou optikou pro dobrou regulaci paprsku a minimální rozptyl světla
- Velmi dobré podání barev vytváří příjemnou atmosféru pro vysoký vizuální komfort hráčů a diváků
- Souvislá spektrální distribuce nabízí výtečné řešení pro (polo)profesionální stadiony s pravidelnými TV přenosy

Applications

- Profesionální sportovní a světlometové osvětlení

Vlastnosti

- Velmi kompaktní zdroj (krátký oblouk) s vysokým měrným výkonem a výborným podáním barev
- Koncept dvojitého stisku zajišťuje dlouhou životnost

Versions




LPPR MHN-SA X830R



LPPR MHN-SA 0001

- Přirozený bílý barevný vjem a dobré barevné podání a barevná stabilita
- Teplota chromatičnosti odpovídající dennímu světlu usnadňuje přechod z denního světla na umělé osvětlení
- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

Obecné informace

Provozní poloha P15 [Paralelní +/-15D nebo horizontální (HOR)]

Světelně technické

Barevné konstrukce Denní
 Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X 330
 Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) 5600 K

Řízení a stmívání

Stmívatelné Ne

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky Číré
 Tvar žárovky TD40

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	X830R
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	362	95 lm/W	85
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86 lm/W	86
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	108 lm/W	81
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	83 lm/W	86
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	84 lm/W	86

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Napětí (jmen.)
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	2 100 W	205 V
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1 800,0 W	120 V
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2 100 W	205 V
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1 800,0 W	120 V
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1 900 W	205 V

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	Spotřeba energie kWh/1000 h
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	215 mg	2 244 kWh
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	87 mg	1 980 kWh
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	215 mg	2 305 kWh
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	87 mg	1 980 kWh
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	234 mg	2 035 kWh