



Produkt

Kompakte udladningslamper med højt lysudbytte

Fordele

- Højt lysudbytte begrænser antallet af påkrævede belysningsarmaturer, hvilket både minimerer anskaffelses- og driftsudgifterne
- Den gode farvegengivelse skaber en hyggelig stemning med høj visuel komfort for både spillere og tilskuere
- En kontinuerlig spektral effektfordeling er velegnet til professionelle stadier med regelmæssig fjernsynsdækning
- Farvegengivelse på $R_{a} > 85$ og op til 90. $R_{a} > 85$ anbefales til halvprofessionelle stadier uden regelmæssig fjernsynsdækning, og $R_{a} > 90$ er velegnet til professionelle stadier med regelmæssig fjernsynsdækning
- Unik tætningskonstruktion med dobbeltpinch giver mulighed for kold drift af yderpinchene, hvilket sikrer en lang levetid og minimale vedligeholdelsesomkostninger
- En farvetemperatur, der svarer til dagslys, letter overgangen fra dagslys til kunstig belysning
- Vandret brændeposition $\pm 15^\circ$
- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Applications

- Professionel sportsbelysning og projektorbelysning

Funktioner

- Giver mulighed for at designe mere kompakte armatursystemer med præcisionsoptik, som giver et højt lysudbytte for systemet, god lysstrålestyring og minimalt lystab
- Farvepunktet på det sorte lampehus giver en naturlig hvid farvefremtoning

Versions





LPPR MHN-SA X830R



LPPR MHN-SA 0001

Målskitse



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Generelle oplysninger

Driftsposition P15 [Parallel +/-15D eller horisontal (HOR)]

Lysteknisk

Farvebetegnelse Dagslys

Kromaticitetskoordinat X (nom.) 330

Korreleret farvetemperatur (nom.) 5600 K

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Pære finish Klar

Lyskildeform TD40

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86 lm/W	86
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	108 lm/W	81
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	84 lm/W	86

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Spænding (nom.)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1.800,0 W	120 V
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2.100 W	205 V
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1.900 W	205 V

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	Energiforbrug kWh/1000 t.
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	87 mg	1.980 kWh
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	215 mg	2.305 kWh
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	234 mg	2.035 kWh