



Produkt

MASTER MHN-SA

Kompakte udladningslamper med højt lysudbytte

Fordele

- Højt lysudbytte begrænser antallet af påkrævede belysningsarmaturer, hvilket både minimerer anskaffelses- og driftsudgifterne
- Den gode farvegengivelse skaber en hyggelig stemning med høj visuel komfort for både spillere og tilskuere
- En kontinuerlig spektral effektfordeling er velegnet til professionelle stadier med regelmæssig fjernsynsdækning
- Farvegengivelse på $R_a \geq 85$ og op til 90. $R_a \geq 85$ anbefales til halvprofessionelle stadier uden regelmæssig fjernsynsdækning, og $R_a \geq 90$ er velegnet til professionelle stadier med regelmæssig fjernsynsdækning
- Unik tætningskonstruktion med dobbeltpinch giver mulighed for kold drift af yderpinchene, hvilket sikrer en lang levetid og minimale vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Giver mulighed for at designe mere kompakte armatursystemer med præcisionsoptik, som giver et højt lysudbytte for systemet, god lysstrålestyring og minimalt lystab
- Farvepunktet på det sorte lampehus giver en naturlig hvid farvefremtoning
- En farvetemperatur, der svarer til dagslys, letter overgangen fra dagslys til kunstig belysning
- Vandret brændeposition $\pm 15^\circ$

Anvendelsesområder

- Professionel sportsbelysning og projektorbelysning

MASTER MHN-SA

Advarsler og sikkerhed


- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




LPPR MHN-SA 0001

Målskitse



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

MASTER MHN-SA

Generelle oplysninger	
Driftsposition	P15
Lysteknisk	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	330
Farvebetegnelse	Dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5600 K
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	TD40

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R

Order Code	Full Product Name	Fod
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Lysteknisk

Order Code	Full Product			Lyseffekt	
	Name	Y (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nominel)	(nom.)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86		86 lm/W
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956	366	81		108 lm/W

Order Code	Full Product			Lyseffekt	
	Name	Y (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nominel)	(nom.)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	86		84 lm/W

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	120 V	1.800,0 W
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	205 V	2.100 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205 V	1.900 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af	
		Energiforbrug kWh/1000 t.	kviksølv (Hg) (nom.)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1.980 kWh	87 mg

MASTER MHN-SA

Order Code	Full Product Name	Indhold af	
		Energiforbrug kWh/ 1000 t.	kviksølv (Hg) (nom.)
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2.305 kWh	215 mg
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2.035 kWh	234 mg

