



Περιγραφή προϊόντος

Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων χαλαζία μικρού μεγέθους, με διπλή σύλληψη

Οφέλη

- Δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζονται μικρά και πολύ αποδοτικά συστήματα φωτιστικών με οπτικά συστήματα υψηλής ακρίβειας για καλό έλεγχο της δέσμης και ελάχιστη απώλεια φωτισμού
- Η πολύ καλή απόδοση χρωμάτων δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον με υψηλή οπτική άνεση για τους παίκτες και τους θεατές
- Η συνεχής κατανομή του φάσματος προσφέρει ανωτερες επιλογές για (ημι-) επαγγελματικά στάδια με τακτική τηλεοπτική κάλυψη

Applications

- Επαγγελματικός φωτισμός αθλητικών χώρων και φωτισμός με προβολείς

Χαρακτηριστικά

- Πηγή πολύ μικρών διαστάσεων (βραχύ τόξο) με υψηλή απόδοση φωτεινότητας και ανώτερη απόδοση χρωμάτων
- Η σχεδίαση με διπλή σύλληψη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής

Versions




LPPR MHN-SA X830R



LPPR MHN-SA 0001

- Χρωματική όψη φυσικού λευκού, υψηλή απόδοση χρωμάτων και καλή σταθερότητα χρωμάτων
- Η θερμοκρασία χρώματος φωτός ημέρας διευκολύνει τη μετάβαση από το φως ημέρας στον τεχνητό φωτισμό
- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Γενικές πληροφορίες

Θέση λειτουργίας P15 [Παράλληλο +/-15D ή οριζόντιο (HOR)]

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ανάθεση χρωμάτων	Φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	330
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	5600 K

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	TD40

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας Υ (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86 lm/W	86
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	108 lm/W	81
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	83 lm/W	86
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	84 lm/W	86

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Τάση (ονομ.)
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1.800,0 W	120 V
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2.100 W	205 V
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1.800,0 W	120 V
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1.900 W	205 V

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	87 mg	1.980 kWh
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	215 mg	2.305 kWh
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	87 mg	1.980 kWh
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	234 mg	2.035 kWh

