



Tuotekuvaus

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)

Hyödyt

- Mahdollistaa pienikokoiset ja tehokkaat valaisinjärjestelmät, tarkat optiikat ja hyvän valonhallinnan minimoiden häiriövalon
- Erittäin hyvä värintoisto luo miellyttävän ympäristön ja hyvän näkömukavuuden sekä urheilijoille että yleisölle
- Jatkuva spektrijakauma on ihanteellinen ammattimaisille stadioneille, joilla on säännöllisesti televisiolähetystyksiä

Applications

- Ammattitason urheilualuevalaistus, valonheittinasennukset

Ominaisuudet

- Hyvin pienikokoinen (lyhytkaari) purkausputki, suuri valotehokkuus ja erittäin hyvä värintoisto
- Kaksoisläpivienti kannassa antaa pitkän polttoajan

Versions




LPPR MHN-SA X830R



LPPR MHN-SA 0001

- Luonnollinen valkoinen valo, korkea värintoisto ja stabiili väri
- Päivänvalon värilämpötila helpottaa muutosta päivänvalosta keinovaloon
- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Yleistä tietoa

Käyttöasento	P15 [Rinnakkainen +/-15D tai vaakasuuntainen (HOR)]
--------------	---

Valaistuksen tekniset tiedot

Värimike	Daylight
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	330
Värilämpötila (nim.)	5600 K

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	TD40

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampun kanta
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86 lm/W	86
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	108 lm/W	81
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	84 lm/W	86

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Jännite (nim.)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1 800,0 W	120 V
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2 100 W	205 V
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1 900 W	205 V

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	Energiankulutus kWh/1 000 h
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	87 mg	1 980 kWh
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	215 mg	2 305 kWh
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	234 mg	2 035 kWh

