



Description du produit

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Avantages

- Permet de concevoir des luminaires compacts et très efficaces, dotés d'optiques de haute précision, assurant un bon contrôle du faisceau et une lumière diffuse minimale
- Le très bon rendu des couleurs crée une atmosphère agréable et un excellent confort visuel pour les joueurs et les spectateurs
- La distribution spectrale continue offre une solution optimale pour les stades (semi-)professionnels dont les événements sont régulièrement couverts par la TV

Applications

- Éclairage sportif et illumination des terrains de sport professionnels

Fonctions

- Source très compacte (Arc court) à efficacité lumineuse élevée et rendu des couleurs optimal
- Le concept à double pincement est synonyme de longue durée de vie

Versions




LPPR MHN-SA X830R



LPPR MHN-SA 0001

- Apparence des couleurs blanches naturelle, rendu des couleurs élevé et bonne stabilité de couleur
- La température de couleur naturelle facilite la transition entre la lumière du jour et la lumière artificielle
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

Informations générales

Position de fonctionnement	P15 [Parallèle +/-15 D ou horizontale (HOR)]
----------------------------	--

Données techniques de l'éclairage

Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	330
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8718291548287	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	X830R
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique Y	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8718291548287	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	362	95 lm/W	85
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	83 lm/W	86

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Tension (nom.)
8718291548287	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	2.100 W	205 V
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1.800,0 W	120 V

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8718291548287	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	215 mg	2.244 kWh
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	87 mg	1.980 kWh