PHILIPS

MASTER MHN-SA

DMHNSA

Description du produit

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Avantages

- Permet de concevoir des luminaires compacts et très efficaces, dotés d'optiques de haute précision, assurant un bon contrôle du faisceau et une lumière diffuse minimale
- Le très bon rendu des couleurs crée une atmosphère agréable et un excellent confort visuel pour les joueurs et les spectateurs
- La distribution spectrale continue offre une solution optimale pour les stades (semi-)professionnels dont les événements sont régulièrement couverts par la TV
- Apparence des couleurs blanches naturelle, rendu des couleurs élevé et bonne stabilité de couleur
- La température de couleur naturelle facilite la transition entre la lumière du jour et la lumière artificielle

Applications

- Éclairage sportif et illumination des terrains de sport professionnels
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Fonctions

- Source très compacte (Arc court) à efficacité lumineuse élevée et rendu des couleurs optimal
- Le concept à double pincement est synonyme de longue durée de vie

Versions

LPPR MHN-SA X830R

LPPR MHN-SA 0001

Les données sont sujettes à changement

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Informations générales

Position de fonctionnement	P15 [Parallèle +/-15 D ou horizontale (HOR)]

Données techniques de l'éclairage

Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	330
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8718291548294	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
8718291548423	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique Y	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8718291548294	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86 lm/W	86
8718291548423	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	108 lm/W	81
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	83 lm/W	86
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	84 lm/W	86

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Tension (nom.)
8718291548294	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1'800.0 W	120 V
8718291548423	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2'100 W	205 V
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1'800.0 W	120 V
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1'900 W	205 V

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (nom.)	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8718291548294	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	87 mg	1'980 kWh
8718291548423	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	215 mg	2'305 kWh
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	87 mg	1'980 kWh
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	234 mg	2'035 kWh

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.