



Termékleírás

Kettős befogású, kompakt, kvarc kisülőcsöves fémhalogén-lámpa

Előnyök

- Lehetővé teszi a precíziós optikával ellátott kompakt és nagyon hatékony lámpatestek használatát a célzott világítás érdekében.
- A kitűnő színvisszaadás kellemes környezetet teremt magas vizuális komforttal a játékosok és a nézők számára.
- Folytonos spektrális eloszlása miatt kiváló megoldást jelent a sportközvetítések rendszeres helyszínéül szolgáló, professzionális és félprofesszionális stadionok megvilágítására.

Applications

- Professzionális sportalkalmazásokhoz és fényárvilágításhoz

Szolgáltatások

- Rendkívül kompakt (rövid ívű) fényforrás magas fényhasznosítással és kiváló színvisszaadással
- A kettős befogásnak köszönhetően hosszabb élettartammal rendelkezik

Versions




LPPR MHN-SA X830R



LPPR MHN-SA 0001

- Természetes fehér színérzet, kitűnő színvisszaadás, jó színstabilitással
- A nappali fénynek megfelelő színhőmérséklet segíti a nappali fényről a mesterséges fényre való átállást.
- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

Általános információ

Működési helyzet P15 [Párhuzamos +/-15D vagy vízszintes(HOR)]

Technikai adatok

Színmegjelölés Nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges) 330
Korrelált színhőmérséklet (névleges) 5600 K

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása Átlátszó
Fényforrásbúra formája TD40

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	X830R
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték Y koordinátája (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	362	95 lm/W	85
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86 lm/W	86
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	108 lm/W	81
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	83 lm/W	86
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	84 lm/W	86

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Feszültség (névleges)
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	2 100 W	205 V
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1 800,0 W	120 V
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2 100 W	205 V
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1 800,0 W	120 V
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1 900 W	205 V

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Higanytartalom (Hg) (névleges)	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	215 mg	2 244 kWh
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	87 mg	1 980 kWh
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	215 mg	2 305 kWh
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	87 mg	1 980 kWh
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	234 mg	2 035 kWh

