



Descrizione del prodotto

MASTER MHN-SA

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco

Vantaggi

- Rende possibili sistemi di apparecchi compatti e molto efficienti con ottiche di alta precisione per consentire un buon controllo del fascio e contenere al minimo la dispersione luminosa
- L'ottima resa dei colori crea un'atmosfera piacevole con un comfort visivo elevato per giocatori e spettatori
- La distribuzione spettrale continua offre una soluzione eccellente per gli stadi professionali e semi-professionali con regolari riprese televisive

Caratteristiche

- Sorgente molto compatta (arco corto) con efficacia luminosa elevata e resa dei colori di qualità superiore
- Il doppio attacco risulta in una durata più lunga
- Aspetto naturale del colore bianco, resa dei colori elevata e buona stabilità del colore
- La temperatura del colore simile alla luce diurna facilita la transizione dall'illuminazione naturale a quella artificiale

Applicazione

- Illuminazione professionale di impianti sportivi e a proiezione

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

MASTER MHN-SA


Versions




LPPR MHN-SA X830R

LPPR MHN-SA 0001

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm
HO UNP/1					
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm
UNP/1					

MASTER MHN-SA

Informazioni generali	
Posizione di funzionamento	P15
Dati tecnici di illuminazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	330
Designazione colore	Daylight
Temperatura di colore correlata (Nom)	5600 K
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	TD40

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	X830R
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R

Order Code	Full Product Name	Attacco
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Efficienza		
		Coordinata cromatica Y (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	luminosa (specificata) (Nom)
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	362	85	95 lm/W
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	81	108 lm/W

Order Code	Full Product Name	Efficienza		
		Coordinata cromatica Y (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	luminosa (specificata) (Nom)
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	86	83 lm/W
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	86	84 lm/W

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Tensione (Nom)	energetico
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	205 V	2.100 W
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	205 V	2.100 W

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		Tensione (Nom)	energetico
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	120 V	1.800,0 W
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205 V	1.900 W

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		energetico kWh/ (Nom)	Contenuto di mercurio (Hg)
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	2.244 kWh	215 mg
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2.305 kWh	215 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo	
		energetico kWh/ (Nom)	Contenuto di mercurio (Hg)
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1.980 kWh	87 mg
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2.035 kWh	234 mg

