



Beschrijving:

MASTER MHN-SA

Compacte korte boog ontladingslampen met hoog lichtrendement.

Voordelen

- Hoog rendement beperkt het aantal vereiste armaturen, en houdt de investerings- en bedrijfskosten minimaal
- Goede kleurweergave creëert een aangename lichtomgeving met hoog visueel comfort voor spelers en toeschouwers
- Continue spectrale energieverdeling
- Kleurweergave van $R_a > 85$ tot 90 maakt deze lampen geschikt voor semi-professionele en professionele stadions
- Unieke tweekneepsconstructie voor soepele werking van de buitenafdichting, garandeert een lange levensduur en minimale onderhoudskosten

Kenmerken

- Voor het ontwerp van compactere lichtsystemen met precisieoptiek voor een optimale efficiëntie, een goede bundelcontrole en minder lichtverlies
- Ideaal kleurpunt met natuurlijk witte kleurweergave
- Daglichtkleurtemperatuur voor naadloze overgang van daglicht naar kunstlicht
- Horizontale brandstand $\pm 15^\circ$

Toepassing

- Verlichting van (semi-)professionele sportaccommodaties en floodlighting

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


MASTER MHN-SA

Versions



LPPR MHN-SA 0001

Maatschets



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Algemene informatie

Lampvoet	(P)SFC
Gebruiksstand	P15

Gegevens lichttechniek

Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	330
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	339
Kleuraanduiding	Daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K
Kleurweergave-index (CRI)	86

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	TD40

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	83 lm/W
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	84 lm/W

Bedrijfs- en elektrische gegevens

MASTER MHN-SA

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	120 V	1.800,0 W

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205 V	1.900 W

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur	Kwikhoud (Hg) (nom.)
8718291548263	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1.980 kWh	87 mg

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur	Kwikhoud (Hg) (nom.)
8718291548270	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2.035 kWh	234 mg

