



Descrierea produsului

Lămpi compacte cu halogenuri de metale, balon din cuarț și prindere dublă

Beneficii

- Permit sisteme de iluminat compacte și foarte eficiente cu un grad înalt de precizie optică pentru un control mai bun asupra fluxului luminos și un volum minim de disipări de lumină
- Redarea foarte bună a culorilor creează o ambianță plăcută și un confort vizual ridicat, atât pentru jucători cât și pentru spectatori
- Distribuția spectrală continuă este ideală pentru stadioane (semi-) profesionale cu transmisii televizate regulate

Applications

- În iluminatul profesional al arenelor sportive și ca iluminat proiector

Caracteristici

- Sursă foarte compactă (cu arc scurt) cu un flux luminos de eficacitate ridicată și indice superior de redare a culorilor
- Sistemul de prindere dublă duce la o durată de funcționare mai lungă

Versions




LPPR MHN-SA X830R



LPPR MHN-SA 0001

- Aspect de lumină naturală, redare foarte bună și menținere a culorilor
- Temperatura de culoare comparabilă cu cea a luminii naturale ușurează tranziția de la lumina naturală la lumina artificială
- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

Informații generale

Poziție de funcționare P15 [Paralel +/- 15D sau Orizontal (HOR)]

Date tehnice lumină

Denumirea culorii Lumină naturală
Coordonată cromatică X (nom.) 330
Temperatură de culoare corelată (nom.) 5600 K

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec Transparent
Formă bec TD40

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	X830R
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică Y (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	362	95 lm/W	85
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86 lm/W	86
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	108 lm/W	81
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	83 lm/W	86
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	84 lm/W	86

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Tensiune (nom.)
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	2.100 W	205 V
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1.800,0 W	120 V
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2.100 W	205 V
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1.800,0 W	120 V
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1.900 W	205 V

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	Consum de energie kWh/1000 h
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	215 mg	2.244 kWh
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	87 mg	1.980 kWh
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	215 mg	2.305 kWh
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	87 mg	1.980 kWh
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	234 mg	2.035 kWh