



Produktbeskrivning

MASTER MHN-SA

Kompakta kvartsmetallhalogenljuskällor med dubbel fattning

Fördelar

- Tillåter kompakta och mycket effektiva armatursystem med högprecisionsoptik för bra styrning av strålen och minimalt spilljus
- Mycket bra färgåtergivning skapar en behaglig stämning med stor visuell komfort för spelare och åskådare
- Kontinuerlig spektralfördelning ger en överlägsen lösning för (halv-)professionella idrottsanläggningar med regelbundna TV-sändningar

Funktioner

- Mycket kompakt källa (kort ljusbåge) med högt ljusutbyte och överlägsen färgåtergivning
- Dubbel fattning ger lång livslängd
- Naturligt vit färgupplevelse, hög färgåtergivning och bra färgstabilitet
- Färgtemperatur som dagsljus underlättar övergången från dagsljus till konstgjord belysning

Användning

- Professionell sport- och strålkastarbelysning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MASTER MHN-SA



Versions



LPPR MHN-SA X830R

LPPR MHN-SA 0001

Måttskiss



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

MASTER MHN-SA

Allmän information	
Driftposition	P15
Ljusteknik	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	330
Färgbeteckning	Dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	5600 K
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	TD40

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R

Order Code	Full Product Name	Socket
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Ljusteknik

Order Code	Full Product		Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)	Ljusutbyte (märkvärde)
	Name				
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86		86 lm/W
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	81		108 lm/W

Order Code	Full Product		Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)	Ljusutbyte (märkvärde)
	Name				
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	86		84 lm/W

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	120 V	1 800,0 W
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	205 V	2 100 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205 V	1 900 W

Användning och godkännande

MASTER MHN-SA

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1 980 kWh	87 mg
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2 305 kWh	215 mg

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2 035 kWh	234 mg

