



Ampul:

MASTER MHN-SA

Çift boğumlu kompakt kuvars metal halide ampuller

Faydaları

- Dış kavanozu olmayan bu ampul, çok daha küçük boyutlu armatür tasarımına olanak tanır ve çok daha hassas hüzmeye kontrolü sağlayarak istenmeyen kamaşma yaratıcı ışık çıkışını ortadan kaldırır. Bu özelliklere, yüksek ışık akısı ve ışıksal etkinlik eklendiği zaman, az sayıda armatürle, işletme gideri düşük, kullanımı kolay aydınlatma sistemleri tasarlamak mümkün hale gelir
- Oyunculara ve izleyicilere hoş bir ambiyans yaratan yüksek renk geriverimi ve görsel konfor sunar
- Geniş spektrumlu ışık dağılımı sayesinde televizyon çekimi yapılan profesyonel stadyumlar için idealdir

Özellikler

- Yüksek ampul verimi ve en iyi renksel geriverimli kompakt ışık kaynağı
- Uzun ampul ömrü sağlayan çift kesmeli tasarım
- Doğal beyaz renk, yüksek renksel geriverim ve yüksek renk kararlılığı
- Gün ışığından yapay ışığa geçişi kolaylaştıran gün ışığına eşdeğer renk sıcaklığı

Uygulama


- Profesyonel spor aydınlatmaları ve projeksiyonları

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

MASTER MHN-SA

Boyutlu çizim



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı X830R

Çalışma Konumu P15

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Türü Koordinatı X (Nom) 330

Renk Kodlaması Gün ışığı

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) 5600 K

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması Şeffaf

Lamba Biçimi TD40

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86	86 lm/W
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	81	108 lm/W

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	120 V	1.800,0 W

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	205 V	2.100 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1.980 kWh	87 mg

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2.305 kWh	215 mg

