



Опис виробу

Компактні кварцові метало-галогенні лампи з подвійним затискачем

Переваги

- Дає змогу об'єднати компактні та дуже ефективні системи світильників із високоточною оптикою для гарного керування променем і мінімального розсіювання світла
- Чудова кольоропередача забезпечує приємну атмосферу надзвичайного візуального комфорту для глядачів і гравців
- Постійний спектральний розподіл забезпечує ідеальне рішення для професійних і напівпрофесійних стадіонів із регулярним телевізійним покриттям

Applications

- Професійне освітлення спортивних об'єктів і заливаюче освітлення

Характеристики

- Дуже компактне джерело світла (з короткою дугою) з високою світловіддачею та неперевершеною кольоропередачею
- Конструкція з двома затискачами для довгого терміну експлуатації

Версії




LPPR MHN-SA X830R



LPPR MHN-SA 0001

- Природне відображення та висока стабільність білого кольору, відмінна кольоропередача
- Колірна температура денного світла спрощує перехід із природного на штучне освітлення
- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Укрась малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Розміри



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Загальна інформація

Робоче положення P15 [Паралельне +/-15 градусів або горизонтальне (HOR)]

Світлотехнічні

Позначення кольору Денне світло
Координата хроматичності X 330
(номінальна)
Корельована колірна температура (ном.) 5600 K

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Ні

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи Прозорий
Форма лампи TD40

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
928078415130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	(P)SFC
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Координата хроматичності Y (номінальна)	Світловіддача (номі- нальна) (ном.)	Індекс якості кольоро- передачі (CRI)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86 lm/W	86
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	108 lm/W	81
928078415130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	339	83 lm/W	86
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	84 lm/W	86

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Напруга (ном.)
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1 800,0 W	120 V
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2 100 W	205 V
928078415130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1 800,0 W	120 V
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1 900 W	205 V

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Вміст ртуті (ном.)	Споживання енергії кВт/1000 год
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	87 mg	1 980 kWh
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	215 mg	2 305 kWh
928078415130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	87 mg	1 980 kWh
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	234 mg	2 035 kWh