



Popis výrobku

Kompaktní halogenidové výbojky

Výhody

- Vysoká účinnost snižuje množství potřebných svítidel, a tak minimalizuje počáteční i provozní náklady
- Velmi dobré podání barev vytváří příjemnou atmosféru s vysokým optickým pohodlím pro hráče i diváky
- Jejich rozložení barev ve spektru je ideální pro poloprofesionální stadióny

Applications

- Osvětlení sportovišť

Vlastnosti

- Dlouhá životnost; vysoká účinnost
- Přirozené bílé světlo, dobré podání barev
- Teplota chromatičnosti denního světla usnadňuje přechod z přirozeného do umělého světla


Versions



LPPR MHN-SB 0002

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Obecné informace

Patice krytky	Cable
Provozní poloha	P15 [Paralelní +/-15D nebo horizontální (HOR)]

Světelně technické

Barevné konstrukce	Denní
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	334
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	366
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	5600 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105 lm/W
Index podání barev (CRI)	81

Provozní a elektrické

Spotřeba energie	2 100 W
Napětí (jmen.)	205 V

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	TD40

Certifikace a použití

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	215 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 277 kWh

