



Optimal beam control, compact design

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Οφέλη

- Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill
- Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs
- Good color rendering for a pleasant ambience with high visual comfort

Applications

- Semi-professional sports, area and floodlighting

Χαρακτηριστικά

- Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy
- Single pinch concept with long lifetime


Versions



LPPR MHN-SB 0002

- Natural white color appearance, good color rendering and stability
- Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting
- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	Cable
Θέση λειτουργίας	P15 [Παράλληλο +/-15D ή οριζόντιο (HOR)]

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Ανάθεση χρωμάτων	Φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	334
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	366
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	5600 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	105 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	81

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	2.100 W
Τάση (ονομ.)	205 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	TD40

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	215 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	2.277 kWh

