



Optimal beam control, compact design

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Avantages

- Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill
- Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs
- Good color rendering for a pleasant ambience with high visual comfort

Applications

- Semi-professional sports, area and floodlighting

Fonctions

- Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy
- Single pinch concept with long lifetime


Versions



LPPR MHN-SB 0002

- Natural white color appearance, good color rendering and stability
- Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting
- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Informations générales

Culot	Cable
Position de fonctionnement	P15 [Parallèle +/-15 D ou horizontale (HOR)]

Données techniques de l'éclairage

Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	334
Coordonnée chromatique Y	366
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	81

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	2 100 W
Tension (nom.)	205 V

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	215 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 277 kWh

