



Optimal beam control, compact design

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Vantaggi

- Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill
- Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs
- Good color rendering for a pleasant ambience with high visual comfort

Applications

- Semi-professional sports, area and floodlighting

Caratteristiche

- Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy
- Single pinch concept with long lifetime


Versions



LPPR MHN-SB 0002

- Natural white color appearance, good color rendering and stability
- Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting
- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Informazioni generali

Attacco	Cable
Posizione di funzionamento	P15 [Parallelo +/-15D o orizzontale (HOR)]

Dati tecnici di illuminazione

Designazione colore	Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	334
Coordinata cromatica Y (Nom)	366
Temperatura di colore correlata (Nom)	5600 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	81

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	2.100 W
Tensione (Nom)	205 V

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	TD40

Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	215 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	2.277 kWh

