



Optimal strålekontroll, kompakt design

Kompakt metallhalogenlampe med en enkel-pinch

Fordeler

- Muliggjør kompakte armaturløsninger med nøyaktig optikk for god strålekontroll og minimalt lysspill
- Lang levetid som gir minimale servicebehov og vedlikeholdskostnader.
- God fargegjengivelse skaper en behagelig atmosfære med høy visuell komfort

Applications

- Sports- og lyskasterbelysning for trenings- og idrettsanlegg

Funksjoner

- Kompakt lyskilde med kort elektrode avstand og høy lumen effect.
- Enkel-pinch konsept med lang levetid


Versions



LPPR MHN-SB 0002

- Naturlig hvitt lys med god fargegjengivelse og stabilitet
- Fargetemperatur tilnærmet dagslys forenkler overgangen fra dagslys til kunstig belysning
- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	Cable
Driftsposisjon	P15 [Parallell +/-15D eller horisontal (HOR)]

Teknisk belysning

Fargebetegnelse	Dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	334
Kromatisk koordinat Y (nom)	366
Korrelert fargetemperatur (nom.)	5600 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	81

Drift og elektronikk

Effektforbruk	2 100 W
Spenning (nom.)	205 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	TD40

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	215 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	2 277 kWh

