



Optimal beam control, compact design

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Benefícios

- Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill
- Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs
- Good color rendering for a pleasant ambience with high visual comfort

Applications

- Semi-professional sports, area and floodlighting

Características

- Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy
- Single pinch concept with long lifetime


Versions



LPPR MHN-SB 0002

- Natural white color appearance, good color rendering and stability
- Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting
- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Informações gerais

Casquilho	Cable
Posição de funcionamento	P15 [Paralelo +/-15D ou horizontal (HOR)]

Caraterísticas técnicas da luz

Designação da cor	Luz natural
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	334
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	366
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5600 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	105 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	81

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	2.100 W
Tensão (Nom.)	205 V

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	TD40

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	215 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	2.277 kWh

