



Controlul optim al fasciculului luminos, design compact

Lampă compactă cu halogenuri metalice, din cuarț, cu prindere simplă

Beneficii

- Sisteme de iluminat compacte și eficiente cu o precizie optică superioară pentru un control bun asupra fasciculului luminos și disiparea minimă a luminii
- Durată lungă de viață și fiabilitate superioară datorită dimensiunilor reduse, pentru minimizarea necesarului și costurilor de întreținere
- Redare bună a culorilor pentru o ambianță plăcută cu un grad ridicat de confort vizual

Applications

- Iluminatul spațiilor sportive semi-profesionale, iluminat perimetral și iluminat de proiectare

Caracteristici

- Sursă compactă (dimensiuni reduse ale lămpii) cu distanță mică între electrozi și eficacitate luminoasă superioară
- Concept cu o singură prindere, cu durată lungă de viață


Versions



LPPR MHN-SB 0002

- Aspect de lumină albă naturală, bună redare și menținere a culorilor.
- Temperatura de culoare comparabilă cu cea a luminii naturale ușurează tranziția de la lumina naturală la iluminatul artificial
- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	Cable
Poziție de funcționare	P15 [Paralel +/- 15D sau Orizontal (HOR)]

Date tehnice lumină

Denumirea culorii	Lumină naturală
Coordonată cromatică X (nom.)	334
Coordonată cromatică Y (nom.)	366
Temperatură de culoare corelată (nom.)	5600 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	105 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	81

Funcționare și sistem electric

Consum de curent	2.100 W
Tensiune (nom.)	205 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Formă bec	TD40

Aprobare și aplicație

Conținut de mercur (Hg) (nom.)	215 mg
Consum de energie kWh/1000 h	2.277 kWh