



Produkt

MASTER MHN-SE

Meget kompakte kvartsmetalhalogenlyskilder med GX-22 lyskildesokkel med enkel lodning

Fordele

- Tillader kompakte, yderst effektive armatursystemer med højpræcisionsoptik for god lysstrålekontrol og minimalt lysspild
- Meget god farvegengivelse skaber en behagelig atmosfære med høj visuel komfort for spillere og tilskuere
- Kontinuerlig spektrumfordeling tilbyder en overlegen løsning for professionelle stadier med regelmæssig tv-dækning

Funktioner

- Koncept med enkel lodning for overlegen optisk ydelse
- Høj lyseffektivitet
- Naturlig hvid farvefremståen, meget god farvegengivelse og god farvestabilitet
- Dagslys farvetemperatur letter overgangen fra dagslys til kunstig belysning

Anvendelsesområder

- Professionel sportsbelysning

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


MASTER MHN-SE

Versions



LPPR MHN-SE 0002

Målskitse



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

