



Opis produktu:

MASTER MHN-SE

Bardzo kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa, jednostronnie trzonkowana

Korzyści

- Lampa umożliwia zastosowanie kompaktowych opraw oświetleniowych z precyzyjną optyką która daje doskonałą kontrolę wiązki świetlnej i jej minimalne rozproszenie
- Bardzo dobre oddawanie barw wytwarza wysoki komfort wizualny dla graczy i publiczności
- Doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych stadionów z których przeprowadzane są relacje TV

Cechy

- Jednostronnie trzonkowana
- Wysoka skuteczność świetlna
- Białe światło, zbliżone barwą do naturalnego, bardzo dobre oddawanie kolorów i stabilność barwy
- Dzienna barwa światła lampy powodują łagodne przejście od światła naturalnego do oświetlenia elektrycznego

Zastosowanie

- Profesjonalne oświetlenie sportowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


MASTER MHN-SE

Wersje



LPPR MHN-SE 0002

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

