



Mô tả sản phẩm

MASTER MHN-SE

Đèn halogen kim loại với ống phóng điện thạch anh nhỏ gọn có một tim đèn GX-22

Lợi ích

- Hệ thống đèn nhỏ gọn và quang hiệu cao với đặc tính quang học chính xác điều khiển chùm sáng tốt và giảm thiểu tràn sáng
- Khả năng hoàn màu rất tốt, tạo bầu không khí thoải mái, dễ chịu về thị giác cho cả vận động viên và khán giả
- Quang phổ phân phối liên tục, mang đến giải pháp chiếu sáng ưu việt cho các sân vận động chuyên nghiệp thường xuyên được phủ sóng truyền hình

Tính năng

- Chỉ cần 1 tim đèn cho hiệu suất quang học vượt trội
- Hiệu suất chiếu sáng cao
- Ánh sáng trắng tự nhiên, độ hoàn màu rất tốt và độ ổn định màu cao
- Nhiệt độ màu tương đương ánh sáng ban ngày, đảm bảo sự chuyển tiếp liền mạch từ ánh sáng ban ngày sang ánh sáng nhân tạo

Ứng dụng

- Chiếu sáng thể thao chuyên nghiệp

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng với những bộ đèn kín hoàn toàn, ngay cả trong quá trình thử nghiệm (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bộ đèn phải có khả năng giữ lại mảnh vỡ nóng khi bóng đèn bị vỡ
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.


MASTER MHN-SE

Phiên bản



LPPR MHN-SE 0002

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

